

Teleskopisk lysbilde, universell, tung last, 2 U



Teleskopiske sklier med lastekapasitet på 10 til 100 kg, > 100 % forlengelseslengde og sidemonteringskapasitet på 19 tommer. Robuste teleskopiske glideskinner - egnet for installasjon av 19 tomers chassis er egnet for montering av serverskap fra vår produktportefølje. På grunn av den ekstremt robuste konstruksjonen og den høye lastekapasiteten kan teleskopskliene også brukes med svært tunge hus.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk bæreevne per par 72–100 kg.

Sidemontering på 19-tommers stolper (19-tommers plan er fortsatt fri for festing av forlengeren/skuffen)

Endestopp dempet

Forlengelseslengde > 100 %

Skinnebredde k = 19,1 mm, maks. installasjonsbredde for forlengeren/skuffen m = 411 mm.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Stål
Produkttype:	Teleskopisk lysbilde
Avslutt:	Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	Lengde	Pakkeantall	Statisk belastning	Type	Hurtiglevering
20110-190	300mm	2	77kg	Universal	Nei

Katalognummer	Lengde	Pakkeantall	Statisk belastning	Type	Hurtiglevering
20110-198	700mm	2	72kg	Universal	Nei
20110-196	600mm	2	88kg	Universal	Nei
20110-195	550mm	2	94kg	Universal	Nei
20110-194	500mm	2	100kg	Universal	Nei
20110-191	350mm	2	83kg	Universal	Nei
20110-193	450mm	2	94kg	Universal	Nei
20110-192	400mm	2	88kg	Universal	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hvis du skal montere på 19-tommers plan, må du bestille monteringssett separat.

Universelle teleskopskinner kan også monteres uten ekstra komponenter i ikke-standard applikasjoner, og dermed også i andre skap enn 19-tommers.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE