


U-profil frontpanel, Utskiverbare, D-Sub Cutouts



U-profil frontpanel med utkobling for D-Sub-kontakter. Kan reguleres for tekstil EMC-pakning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

U-profil, frontpanel, Al, 2,5 mm, front anodisert, bakre ledende

For EMC-tekstilpakning

SPESIFIKASJONER

Dybde (D):	2.5mm
Rackhøyde:	3U
Rackbredde:	4HP
Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert; Passivisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel uten håndtak

EMC-skjerming: Nei (ettermonterbar)

Table 1/2

Katalognummer	Pakkeantall	Montering	Pakning	Front finish	Bakutførelse	Antall pins
30849-751	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(3) 9
30849-750	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(2) 9
30849-752	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(1) 15
30849-754	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(1) 25
30849-753	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(2) 15
30849-755	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(2) 25
30849-749	1	Skrue foran	Tekstil EMC	Eloksert	Ledende	(1) 9

Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	Høyde (H)	Bredde (W)	Hurtiglevering
30849-751	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-750	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-752	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-754	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-753	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-755	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei
30849-749	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	128.4mm	20mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.


Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Bestill EMC-pakningen for tekstil separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE