

# Varistar CP-kabelstativ



Sveiset stålramme for høy statisk belastning krav. Forberedt for høy kabeltetthet og 19-tommers integrasjon.

## FUNKSJONER

Forhåndskonfigurert, klar til bruk skap

Statisk lastekapasitet opp til 1600 kg.

Ingress beskyttelsesklasse IP 20

Installasjon av annet nettverksutstyr mulig

Integrert vertikal og horisontal kabelhåndtering

Kan enkelt integreres i midtgangen inneslutningssystem

## SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Rack

**Materiale:** Stål

**Rammemateriale:** Stål

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhøyde | Kledning materiale | Rammefarge | Høyde  | Fargekode for ramme | Farge på kledningen |
|---------------|-----------|--------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|
| 10630-028     | 42U       | Stål               | Svart grå  | 2000mm | RAL 7021            | Svart grå           |
| 10630-027     | 42U       | Stål               | Svart grå  | 2000mm | RAL 7021            | Svart grå           |

Table 2/3

| Katalognummer | Bredde | Dybde  | Statisk belastning | Fargekode for kledning | Pakkeantall | Dynamisk belastning |
|---------------|--------|--------|--------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 10630-028     | 800mm  | 1200mm | 1600kg             | RAL 7021               | 1           | 1000kgf             |
| 10630-027     | 800mm  | 1200mm | 1600kg             | RAL 7021               | 1           | 1000kgf             |

Table 3/3

| Katalognummer | Avslutt       | Hurtiglevering |
|---------------|---------------|----------------|
| 10630-028     | Pulverlakkert | Nei            |
| 10630-027     | Pulverlakkert | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**