

Varistar CP EMC forkortet bakpanel med innfelt monteringsplate



Innfelte tilkoblingsplater er nødvendig for kontorer som ikke stikker ut av kabinettplanet

FUNKSJONER

Intelligent kabelhåndteringsdesign med innfelte koblingsplater

Tilkoblingsplaten er 400 mm høy

For innfelt plate: Plate innfelt med 40 mm.

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skap/rackpanel
Beskyttelsesgrad: IP55
Materiale: Stål; Stainless Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Antall pakker	Overflate	Hurtiglevering
21630-911	42U	2000mm	600mm	1	Pulverlakkert	Nei
21630-909	38U	1800mm	600mm	1	Pulverlakkert	Nei
21630-914	47U	2200mm	800mm	1	Pulverlakkert	Nei
21630-910	38U	1800mm	800mm	1	Pulverlakkert	Nei

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Antall pakker	Overflate	Hurtiglevering
21630-913	47U	2200mm	600mm	1	Pulverlakkert	Nei
21630-912	42U	2000mm	800mm	1	Pulverlakkert	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE