

Varistar CP-serverkabinett



Sveiset stålramme for høy statisk belastning krav. Forberedt på 19-tommers integrasjon av IT-eiendeler.

FUNKSJONER

Forhåndskonfigurert, klar til bruk skap

Statisk lastekapasitet opp til 1600 kg, dynamisk 1000 kg.

Ingress beskyttelsesklasse IP 20

Installasjon av annet IT-utstyr mulig

Integrerte luftpaneler for kjøling foran og bak

Kan enkelt integreres i midtgangen inneslutningssystem

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning:	1600kg
Produkttype:	Rack
Fargekode for kledning:	RAL 7021
Rammemateriale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Bredde	Farge på kledningen	Dybde
10630-018	42U	2000mm	Stål	800mm	Svart grå	1200mm

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Kledning materiale	Bredde	Farge på kledningen	Dybde
10630-020	47U	2200mm	Stål	800mm	Svart grå	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Stål	600mm	Svart grå	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Stål	600mm	Svart grå	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Stål	600mm	Svart grå	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stål	800mm	Svart grå	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stål	600mm	Svart grå	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stål	800mm	Svart grå	1200mm

Table 2/2

Katalognummer	Type	Pakkeantall	Dynamisk belastning	Avslutt	Materiale	Hurtiglevering
10630-018	Standard	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-020	Standard	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-017	Standard	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-019	Standard	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-023	Side ved side	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-024	Side ved side	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-025	Side ved side	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei
10630-026	Side ved side	1	1000kgf	Pulverlakkert	Stål	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE