

Varistar CP ståldør, perforert med 1-punkts låsing



Varistar CP perforert ståldør, IP 20 med enkeltpunktslåsing.

FUNKSJONER

Perforert ståldør med enkeltpunktslås for IP 20 beskyttelsesklasse

Åpningsvinkel 180°

Deksel for nøkkellås

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skapdør

Beskyttelsesgrad: IP20

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-507	24U	1200mm	600mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-408	24U	1200mm	600mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-508	24U	1200mm	800mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå
21630-409	24U	1200mm	800mm	Enkeltpunktslåsing	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-509	29U	1400mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-410	29U	1400mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-510	29U	1400mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-411	29U	1400mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-511	33U	1600mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-412	33U	1600mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-512	33U	1600mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-413	33U	1600mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-513	38U	1800mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-414	38U	1800mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-514	38U	1800mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-415	38U	1800mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-515	42U	2000mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-006	42U	2000mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-516	42U	2000mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-013	42U	2000mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-517	47U	2200mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-007	47U	2200mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Låsetype	Pakkeantall	Farge
21630-518	47U	2200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-014	47U	2200mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-008	52U	2450mm	600mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå
21630-015	52U	2450mm	800mm	Enkelpunktslåsing	1	Svart grå

Table 2/2

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Type	Arbeider med	Hurtiglevering
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei

Katalognummer	Fargekode	Samsvarer med	Type	Arbeider med	Hurtiglevering
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Ståldør, perforert	Varistar CP	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

24U - 33U IP20 dører har 2 hengsler, 38U - 52U IP20 dører har 3 hengsler for å sikre robuste IP20 lukkestrukturer for høyere skap

Bestill spak håndtak 24630003 og din lås separat hvis du ønsker å skifte ut din 1333 din låsehendel

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE