

Varistar CP ståldør, vanlig, flerpunktslåsing

EMC og IP55 ståldør med håndtak og 4-punkts lås.

FUNKSJONER

Håndtak med trykknapp

Åpningsvinkel 180°

Ståldør med 4-punkts lås for EMC-applikasjoner

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skapdør
Beskyttelsesgrad: IP55
Materiale: Rustfritt stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Avslutt	Låsetype
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Pulverlakkert	3-punkts låsing
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Pulverlakkert	3-punkts låsing
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Pulverlakkert	3-punkts låsing
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Pulverlakkert	3-punkts låsing
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Avslutt	Låsetype
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Pulverlakkert	4-punkts låsing
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Pulverlakkert	5-punkts låsing
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Pulverlakkert	5-punkts låsing

Table 2/2

Katalognummer	Hurtiglevering
21630-521	Nei
21630-522	Nei
21630-523	Nei
21630-524	Nei
21630-525	Nei
21630-526	Nei
21630-527	Nei
21630-528	Nei
21630-529	Nei
21630-530	Nei
21630-531	Nei
21630-532	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingsettet separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE