


VME64x-bakplan



nVent SCHROFF VME64x-Backplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Spesifikasjon, ANSI/VITA 1.7-2003 økt dagens nivå, ANSI/VITA 38 System Management på VME

Monolittisk bakplan, 6 U med J1 og J2 plan

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse passiv

Elektronisk automatisk kjedekobling (EDC)

Forsyningsspenningen kan brukes via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

Kontakt for hjelpeutstyr for statussignaler

Kontakt for ytterligere spenninger V1/V2

Kobling for systemadministrasjonsbuss (SMB) i henhold til VITA38

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------

23001-502	Bakplan	2	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-532	Bakplan	2	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-503	Bakplan	3	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-533	Bakplan	3	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-504	Bakplan	4	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-534	Bakplan	4	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-505	Bakplan	5	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-535	Bakplan	5	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-506	Bakplan	6	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-507	Bakplan	7	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-508	Bakplan	8	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-510	Bakplan	10	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-511	Bakplan	11	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-512	Bakplan	12	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-515	Bakplan	15	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-516	Bakplan	16	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-520	Bakplan	20	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-521	Bakplan	21	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-536	Bakplan	6	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP

23001-537	Bakplan	7	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-538	Bakplan	8	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-540	Bakplan	10	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-541	Bakplan	11	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-542	Bakplan	12	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-545	Bakplan	15	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-546	Bakplan	16	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-550	Bakplan	20	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-551	Bakplan	21	6U	VME64x med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall	Hurtiglevering
23001-502	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	39.1mm	1	Nei
23001-532	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	39.1mm	1	Nei
23001-503	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	59.5mm	1	Nei
23001-533	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	59.5mm	1	Nei
23001-504	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	79.8mm	1	Nei
23001-534	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	79.8mm	1	Nei
23001-505	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	100.2mm	1	Nei
23001-535	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	100.2mm	1	Nei

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall	Hurtiglevering
23001-506	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	120.5mm	1	Nei
23001-507	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	140.8mm	1	Nei
23001-508	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	161.1mm	1	Nei
23001-510	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	201.8mm	1	Nei
23001-511	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	222mm	1	Nei
23001-512	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	242.4mm	1	Nei
23001-515	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	303.4mm	1	Nei
23001-516	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	323.7mm	1	Nei
23001-520	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	405mm	1	Nei
23001-521	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	425.3mm	1	Nei
23001-536	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	120.5mm	1	Nei
23001-537	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	140.8mm	1	Nei
23001-538	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	161.1mm	1	Nei
23001-540	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	201.8mm	1	Nei
23001-541	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	222mm	1	Nei
23001-542	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	242.4mm	1	Nei
23001-545	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	303.4mm	1	Nei
23001-546	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere	323.7mm	1	Nei

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall	Hurtiglevering
23001-550	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	405mm	1	Nei
23001-551	Din 41612, VME64x	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	425.3mm	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE