


VMEbus ADC / MDC J1 bakplan



nVent SCHROFF VMEbus-bakplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 standard

3 med J1-fly

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse aktiv/passiv, valgbar via jumpers; passiv oppsigelse forhåndsinnstilt

Automatisk kjedekobling (ADC)

Forsyningspenning levert via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
23001-103	Bakplan	3	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-104	Bakplan	4	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-105	Bakplan	5	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-106	Bakplan	6	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-110	Bakplan	10	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
23001-112	Bakplan	12	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-113	Bakplan	13	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-120	Bakplan	20	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-121	Bakplan	21	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP
23001-109	Bakplan	9	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Pakkeantall	Hurtiglevering
23001-103	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-104	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-105	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-106	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-110	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-112	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-113	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-120	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei
23001-121	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	1	Nei

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Pakkeantall	Hurtiglevering
23001-109	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinner, 5-pinner hode	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE