

VMEbus J1 bakplan



nVent SCHROFF VMEbus-bakplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 standard

3 med J1-fly

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse aktiv/passiv, valgbar via jumpers; passiv oppsigelse forhåndsinnstilt

Elektronisk automatisk kjedekobling (EDC)

Forsyningspenning levert via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
23001-001	Bakplan	1	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-002	Bakplan	2	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
23001-003	Bakplan	3	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-004	Bakplan	4	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-005	Bakplan	5	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-006	Bakplan	6	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-007	Bakplan	7	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-008	Bakplan	8	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-010	Bakplan	10	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-009	Bakplan	9	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-012	Bakplan	12	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-015	Bakplan	15	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-017	Bakplan	17	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-018	Bakplan	18	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-020	Bakplan	20	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-021	Bakplan	21	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Høyde	Bredde	Pakkeantall
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm.		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	MicroMatch, 8-pinnars	128.5mm	39.1mm	1

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Høyde	Bredde	Pakkeantall
23001-003	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Strømfeil for M4 kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere hode	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
23001-001	Nei
23001-002	Nei
23001-003	Nei
23001-004	Nei
23001-005	Nei
23001-006	Nei
23001-007	Nei
23001-008	Nei
23001-010	Nei
23001-009	Nei
23001-012	Nei
23001-015	Nei
23001-017	Nei
23001-018	Nei
23001-020	Nei
23001-021	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE