


VMEbus J1/J2 Backplane



The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

Monolithic backplane, 6 U with J1 and J2 plane

Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw

Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset

Electronic automatic daisy chain (EDC)

Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-063	Sentralenhet	3	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-064	Sentralenhet	4	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-065	Sentralenhet	5	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-066	Sentralenhet	6	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-067	Sentralenhet	7	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-068	Sentralenhet	8	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-069	Sentralenhet	9	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-070	Sentralenhet	10	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-072	Sentralenhet	12	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-080	Sentralenhet	20	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP
23001-081	Sentralenhet	21	6U	VMEbus, J1/J2, med EDC	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Høyde	Bredde	Antall pakker
23001-063	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	59.5mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	79.8mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	100.2mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	120.5mm	1
23001-067	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	140.8mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	161.1mm	1

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Høyde	Bredde	Antall pakker
23001-069	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	181.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	201.8mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	242.4mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	405mm	1
23001-081	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinnere, 5-pinnere kontakt	263.4mm	425.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
23001-063	Nei
23001-064	Nei
23001-065	Nei
23001-066	Nei
23001-067	Nei
23001-068	Nei
23001-069	Nei
23001-070	Nei
23001-072	Nei
23001-080	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
23001-081	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Other configurations available on request.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE