


VMEbus J2 Backplane



The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U with J2 plane

Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw

Termination passive

Supply voltages can be provided via powerbugs (ring tag M4) or FASTONs

Multiple backplanes can be placed side by side without loss of slot space

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-051	Sentralenhet	21	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-046	Sentralenhet	16	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-040	Sentralenhet	10	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-036	Sentralenhet	6	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-035	Sentralenhet	5	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-034	Sentralenhet	4	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-033	Sentralenhet	3	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-032	Sentralenhet	2	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Høyde	Bredde	Antall pakker	Hurtiglevering
23001-051	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	425.3mm	1	Nei
23001-046	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	321.3mm	1	Nei
23001-040	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	199.2mm	1	Nei
23001-036	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	120.5mm	1	Nei
23001-035	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	100.2mm	1	Nei
23001-034	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	79.8mm	1	Nei
23001-033	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	59.7mm	1	Nei
23001-032	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	40.4mm	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Other configurations available on request.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE