

108 Pasek z dwoma otworami do rury CPVC



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Zawiera śruby montażowe

SPECYFIKACJE

Zakończ: Pregalwanizowany

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
1080125EG	597824	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm	82.6 mm
1080100EG	597823	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm	63.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
1080150EG	597825	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm	87.3 mm
1080200EG	597826	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm	100 mm
1080075EG	597822	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm	57.2 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Rozstaw wieszaków
1080125EG	597824	30.2 mm	1.95 m Max
1080100EG	597823	30.2 mm	1.8 m Max
1080150EG	597825	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	30.2 mm	2.4 m Max
1080075EG	597822	30.2 mm	1.65 m Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

