

109 Pasek do montażu bocznego rury CPVC



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Krawędzie stożkowe chronią orurowanie

Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych

Zawiera śruby montażowe

SPECYFIKACJE

Zakończ: Pregalwanizowany

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
1090125EG	597829	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm
1090100EG	597828	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A.	B.
1090150EG	597831	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm
1090200EG	597832	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm
1090075EG	597827	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	C.	Rozstaw wieszaków
1090125EG	597829	30.2 mm	1.95 m Max
1090100EG	597828	30.2 mm	1.8 m Max
1090150EG	597831	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	30.2 mm	2.4 m Max
1090075EG	597827	30.2 mm	1.65 m Max

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

