

2-2-otworowy kątownik narożny



FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eistrut

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar otworu (HS)	Grubość (T)	A.
ZWA205S6	388761	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	102 mm
ZW205	313380	Stal	Ocynkowane ogniowo	14 mm	6 mm	102 mm
ZWA205EG	387652	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	14 mm	6 mm	100 mm
ZWA205	387650	Stal	Ocynkowane ogniowo	14 mm	6 mm	102 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Wkręt w zestawie	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
ZWA205S6	388761	86 mm	Nie		
ZW205	313380	86 mm	Tak	10 mm	25mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Wkręt w zestawie	Średnica śruby (Sc)	Długość śruby (L)
ZWA205EG	387652	95 mm	Nie		
ZWA205	387650	86 mm	Nie		

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

