

Klin narożny z 2-2 otworami



FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Orientacja	Rozmiar otworu (HS)	Grubość (T)
ZWA207L	387675	Stal	Ocynkowane ogniowo	Lewa ręka	14 mm	6 mm
ZW207	313400	Stal	Ocynkowane ogniowo	Prawa ręka	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Stal	Ocynkowane ogniowo	Prawa ręka	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Galwanizowany elektrolitycznie	Prawa ręka	14 mm	

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	B	Wkręt w zestawie	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nie		
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Tak	10 mm	25mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	B	Wkręt w zestawie	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nie		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Nie		

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

