

# 300M Uniwersalny zacisk belki



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Uniwersalna klamra do standardowych belek

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

## SPECYFIKACJE

**Materiał:** Żeliwo

**Zakończ:** Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Typ otworu | Rozmiar otworu (HS) | Rozmiar gwintu (TS) | Grubość kołnierza (FT) | A.    |
|------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|
| 30009MM          | 389500         | Gładka     | 9 mm                |                     | 18 mm Max              | 21 mm |
| 30011MM          | 389510         | Gładka     | 11 mm               |                     | 20 mm Max              | 23 mm |
| 30013MM          | 389520         | Gładka     | 13 mm               |                     | 26 mm Max              | 35 mm |


| Numer katalogowy | Numer artykułu | Typ otworu | Rozmiar otworu (HS) | Rozmiar gwintu (TS) | Grubość kołnierza (FT) | A.    |
|------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|
| 30017MM          | 389505         | Gładka     | 17 mm               |                     | 28 mm Max              | 30 mm |
| 300M6            | 386805         | Gwintowane |                     | M6                  | 18 mm Max              | 21 mm |
| 300M8            | 386810         | Gwintowane |                     | M8                  | 18 mm Max              | 21 mm |
| 300M10           | 386820         | Gwintowane |                     | M10                 | 20 mm Max              | 23 mm |
| 300M12           | 386830         | Gwintowane |                     | M12                 | 26 mm Max              | 35 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Moment obrotowy (TQ) | Obciążenie statyczne | Certyfikaty                                            |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 30009MM          | 389500         | 14 N·m Min           | 1200N                | VdS G4005005, ITB                                      |
| 30011MM          | 389510         | 14 N·m Min           | 2500N                | VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB |
| 30013MM          | 389520         | 14 N·m Min           | 3500N                | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB |
| 30017MM          | 389505         | 14 N·m Min           | 5500N                | ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026 |
| 300M6            | 386805         | 14 N·m Min           | 1200N                |                                                        |
| 300M8            | 386810         | 14 N·m Min           | 1200N                | ITB, VdS G4005005                                      |
| 300M10           | 386820         | 14 N·m Min           | 2500N                | ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| 300M12           | 386830         | 14 N·m Min           | 3500N                | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

