

310M Uniwersalny zacisk belki, gruby kołnierz



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Uniwersalna klamra do grubych belek

SPECYFIKACJE

Materiał: Żeliwo

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	A	Moment obrotowy (TQ)
310M12	388890	12 mm	Gwintowane	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m
310M10	389890	10 mm	Gwintowane	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)
------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

310M12	388890	4200N	3300N
310M10	389890	2200N	1100N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

