

Przekręcany zacisk 4G16 z trzpieniem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mocuje osprzęt elektryczny do rusztu T akustycznego sufitu modułowego

Montaż nie wymaga narzędzi

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Nakrętka sprzedawana oddzielnie

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Kolor	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatki T
4G16M16	171900	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm
4G16M25	176880	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm
4G16M11	178600	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Kolor	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatkiT
4G16M11WH	178620	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	1.5 mm	24mm
4G16M7	178590	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	1.5 mm	24mm
4G16M16WH	576940	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	1.5 mm	24mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)	Obciążenie statyczne
4G16M16	171900	6	16mm	220N
4G16M25	176880	6	25mm	220N
4G16M11	178600	6	11mm	220N
4G16M11WH	178620	6	11mm	220N
4G16M7	178590	6	7mm	220N
4G16M16WH	576940	6	16mm	220N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

