

4G16H Twist Clip z otworem 90°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia mocowanie do rusztu T dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Montaż nie wymaga narzędzi

SPECYFIKACJE

Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Kolor	Rozmiar otworu (HS)	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatki T
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Szary	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm
4G16HWH	576950	Malowane	Biały	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
------------------	----------------	----------------------

4G16H	170230	180N
4G16HWH	576950	180N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

