

4G24H Twist Clip z otworem 90°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia mocowanie do rusztu T dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Zaprojektowany, aby ograniczać rysowanie rusztu T

Montaż nie wymaga narzędzi

SPECYFIKACJE

Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Kolor	Rozmiar otworu (HS)	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatki T.
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Szary	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm
4G24HWHSP25	172280	Malowane	Biały	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Kolor	Rozmiar otworu (HS)	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar siatki T.
4G24HWH	170500	Malowane	Biały	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
4G24H	170490	180N
4G24HWHSP25	172280	180N
4G24HWH	170500	180N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

