


510 nVent CADDY EZ Riser



Pionizator 510 nVent CADDY EZ Riser jest szybkozamykającą się klamrą do rur, idealną do mocowania pionowej rury stalowej w miejscach o odpowiedniej przestrzeni. Pionizator jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i ma otwory ze szczelinami, które ułatwiają montaż i eliminują luźne części osprzętu. Dzięki konstrukcji z karbowanym łbem podkładki instalatorzy mogą z łatwością zmontować pionizator EZ Riser za pomocą jednego narzędzia.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Karbowany łeb podkładki sprawia, że do zaciskania potrzebne jest tylko jedno narzędzie

Produkt jest zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 8)

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A	B
5101200EG	179338	300	324 mm	17 mm	569 mm	51 mm
5100800EG	179336	200	219 mm	17 mm	464 mm	51 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Zewnętrzna średnica (OD)	Rozmiar otworu (HS)	A	B
5101000EG	179337	250	273 mm	17 mm	524 mm	51 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
5101200EG	179338	12000N	
5100800EG	179336	11100N	UL, cUL
5101000EG	179337	11100N	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pionizator jest przystosowany do rur stalowych i powinien być instalowany poniżej złącza lub nadlewu, przy pomocy śrub dokręconych do zalecanej wartości momentu obrotowego.

Otwory szczelinowe i śruby tylko do rur o rozmiarze do 12".

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

