

Zaślepka końca rozpórki ADK



Zaślepki końcowe nVent CADDY ADK Strut zapewniają bezpieczne i szybkie rozwiązanie do obsługi szorstkich krawędzi kanałów montażowych. Zaślepki ADK łatwo wkłada się w końce fabrycznie lub polowo ciętych kanałów montażowych i pomagają zapobiegać potencjalnym urazom spowodowanym szorstkimi krawędziami na końcach materiałów. Dodatkowo to proste rozwiązanie działa z wieloma typami profili kanałów montażowych i jest dostępne w kilku różnych kolorach, aby dopasować się do indywidualnych zastosowań.

FUNKCJE

Pasuje do profilu ERISTRUT typu A

Po rozdzieleniu, daje dwie zaślepki dla profilu ERISTRUT typu C

SPECYFIKACJE

Materiał: Polietylen

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Typ rozpórki	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.
ADK421GY	313308	Szary	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421	313305	Niebieski	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Grubość (T)
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	Grubość (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

