

Mocowanie belki Joist



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość zamontowania na belkach nośnych, dwuteownikach

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Nie trzeba składać

Żadnych luźnych części

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Średnica śruby (Sc)	A.
CSBBARJEG	404354	Żeliwo	Galwanizowany elektrolitycznie	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.	C.
------------------	----------------	----	----

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężącego.

Obciążenia UL				
Numer części	Mocowanie łącznika konstrukcyjnego	Grubość kołnierza	Element usztywniający	Nośność
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Obciążenia FM					
Kierunek zastrzału	Rozmiar rury zasilającej	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Równoległe	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Prostopadłe	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

