

Kanał BC-MSM do zacisku wiązki, montaż boczny



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Prosty montaż do półek belki

Eliminuje przesunięcie zagiętej rury osłonowej

Zacisk rury osłonowej obraca się o 360 stopni

SPECYFIKACJE

Zakończ: nVent CADDY Armour


Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
EBC6MSM	172650	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
EBC812MSM	160180	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC16MSM	172660	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC20MSM	172670	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC24MSM	172680	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC32MSM	172690	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

