

BC200/BC400 Zacisk wiązki



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Gwintowany otwór w tylnej i dolnej części

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)	Moment obrotowy (TQ)
BC200M6	181180	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	6	16 mm Max	3 N·m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
BC200M6	181180	440N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

