

Zestaw mocowania belki



FUNKCJE

Do instalacji, w przypadku których nie można owinąć liny wokół belki stalowej

Umożliwia mocowanie dwóch systemów nośnych Catenary z wykorzystaniem każdej nakrętki oczkowej jako punktu kotwienia

Zestaw zawiera klamry do belki stalowej i nakrętki oczkowe

Można instalować na górnej lub dolnej płycie dwuteowników lub belek

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Obciążenie statyczne ¹ (F1)
SLBM12	196852	Stal	Electrogalvanizowany, Ocynkowane ogniowo	10 - 20 mm	12	400N

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Obciążenie statyczne 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 2 to obciążenie rozłożone na dwa lub trzy punkty występujące na instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 3 to obciążenie rozłożone na

przynajmniej cztery punkty występujące na instalacji nośnej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

