


Zacisk belki z obrotem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obrotowa klamra do belek

Można mocować na pochyłych konstrukcjach stalowych

Zawiera nakrętkę M10 i podkładkę

SPECYFIKACJE

Materiał: Stal


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Moment obrotowy (TQ)	Kąt 1 (a1)	Kąt 2 (a2)
HB2	336030	Galwanizowany elektrolitycznie	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Ocynkowane ogniowo	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

