

Zamknięcie kanału/zacisku rury śrubowej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zablokowana śruba i wbudowana nakrętka oznaczają mniej części do obsługi lub upuszczenia

Łączony łeb śruby można przykręcać za pomocą kluczy płaskich, oczkowych, śrubokrętów krzyżakowych lub płaskich


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ nakrętki	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar otworu (HS)
CD1B	181190	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	Nakrętka wbudowana	19 - 25 mm	7.14 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne1 (F1)	Obciążenie statyczne 2 (F2)
CD1B	181190	880N	220N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

