

Przyłączenie struktury umocowania linii odgałęzienia do drewna/betonu



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do nakrętki obrotowej można przykręcić pręt gwintowany M10 lub M12

Mocuje się do drewna lub betonu, gdzie nie jest wymagane dopuszczenie do betonu spękanego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	Długość (L)
CSBBRS2MEG	402240	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Długość śruby (L)	Średnica wiertła
CSBBRS2MEG	402240	26.9 mm	44.5mm	5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozprowadzających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

