

# Nabijany zacisk z opaską mocującą do przewodów



## FUNKCJE

Mocuje przewody do górnej półki belki

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

## SPECYFIKACJE

**Wykończenie:** nVent CADDY Armour


**Materiał:** Stal sprężysta

Table 1/1

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | B     |
|------------------|----------------|------------------------|-------|
| 2H4ST3           | 173420         | 2 - 3 mm               | 69 mm |
| 4H24ST3          | 171500         | 3 - 8 mm               | 69 mm |
| 4H58ST3SP25      | 172370         | 8 - 14 mm              | 69 mm |
| 4H58ST3          | 171530         | 8 - 14 mm              | 69 mm |
| 4H912ST3         | 171640         | 14 - 20 mm             | 69 mm |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Grubość kołnierza (FT) | B     |
|------------------|----------------|------------------------|-------|
| 4H1318ST3        | 171775         | 21 - 28 mm             | 69 mm |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

