

Nabijany zacisk z opaską zaciskową



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Używany do podpierania przewodów mocowanych do półek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	A	B
2H4CT	178510	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Grubość kołnierza (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Stal nierdzewna 301 (norma EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Stal sprężysta	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

