

Koryto kablowe z nabijanym zaciskiem



FUNKCJE

Szybkie i proste rozwiązanie do podpierania przewodów do transmisji danych wzdłuż istniejących belek dwuteowych

Waży o połowę mniej niż tradycyjne koryto kablowe i stanowi dla niego alternatywę

Wykorzystuje utraconą przestrzeń w belce, przekształcając ją w tradycyjne koryto kablowe

Wstępnie zmontowane z 3 specjalnie zaprojektowanymi młotkowanymi klipsami kołnierzowymi EM


SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)
BTF24	160820	3 - 8 mm	110 mm	1500mm	50 mm
BTF58	160830	8 - 14 mm	110 mm	1500mm	50 mm
BTF912	160840	14 - 20 mm	110 mm	1500mm	50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

