

Uchwyt kabla do zacisku drążka



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia podporę dla koryta kablowego o szerokości do 100 mm

Większe możliwości i opcje zastosowań dzięki połączeniu produktów 4Z i 6Z w jedną ulepszoną i wydajną ofertę

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Rozmiar pręta (RS)	Przekrój drutu	Grubość kołnierza (FT)
4Z34CTS	172950	Sprężyna stalowa	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10, M12	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A	X	Obciążenie statyczne
4Z34CTS	172950	68 mm	35 x 6.5 mm	90N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wartość obciążenia statycznego w kierunku F2 dla części 4Z zainstalowanych na gładkim pręcie 3/8" (10mm) wynosi 15 lb (67 N).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

