

Ramię wspornikowe z kanałem E0



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowany, walcowany na zimno

Otworowana płyta montażowa

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal


Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Grubość (T):	1.5 mm
E):	6 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Rozmiar otworu (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C.:	15.5 mm
B.:	27 mm
A.:	30 mm
Szerokość (W):	40 mm
D.:	60 mm
Wysokość (H):	120 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

