


Ramię wspornikowe z EOL kanałami



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowany, walcowany na zimno

Otworowana płyta montażowa

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE0L13H0300EG	599880	300mm
CE0L13H0180EG	599879	180mm


Grubość (T): 1.25 mm

E: 4 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Rozmiar otworu (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
A:	18 mm
B:	27 mm
Szerokość (W):	40 mm
D:	60 mm
Wysokość (H):	120 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

