

Wspornik z profilem E4



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowany, walcowany na zimno

Otworowana płyta montażowa

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal




Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE420H0200EG	599935	200mm
CE420H0300EG	599950	300mm
CE420H0350EG	599960	350mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)
CE420H0450EG	599970	450mm
CE420H0550EG	599980	550mm
CE420H0650EG	599990	650mm
CE420H0800EG	599995	800mm

Grubość (T):	2 mm
E:	6 mm
X:	11 x 18 mm
Y:	14 x 27 mm
C:	15.5 mm
B:	38 mm
Szerokość (W):	40 mm
A:	40 mm
D:	50 mm
Wysokość (H):	120 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.