

Nakrętka ECN do kanału C E5



FUNKCJE

Nakrętka do mocowania w profilach C

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar pręta (RS)	Grubość (T)	A.
E5CN6S4	335200	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Stal	Ocynkowane ogniowo	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Stal	Ocynkowane ogniowo	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Stal	Ocynkowane ogniowo	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	B.
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	B.
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

