

Nakrętka kwadratowa ECN do kanału C E5



FUNKCJE

Wysokie obciążenia

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar pręta (RS)	A.	B.
5190S6	335160	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)		10	34 mm	29 mm
5190HD	335150	Stal	Ocynkowane ogniowo	10	34 mm	29 mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	E)
5190S6	335160	11 mm
5190HD	335150	11 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	3600 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

