

EER-Ti/T Trapezoidalny wieszak prętowy z gwintem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wsparcie dla pręta gwintowanego

Kształtka gwintowana ułatwia montaż

SPECYFIKACJE

Zakończ: nVent CADDY Armour

Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne ¹ (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Gwintowane	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Gwintowane	0.8 - 3 mm	7mm	450N

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Średnica wiertła	Obciążenie statyczne 1 (F1)
EERTIM8	173130	8 mm	Gwintowane	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2 (F2)	Certyfikaty
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odzwierciedla grubość półki 0,8-2,0 mm. Obciążenie statyczne 2 odzwierciedla grubość półki 2,0-3,0 mm.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

