

Przewód EM-P do zacisku kołnierza



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Dostępny dla metalowych rur elektroinstalacyjnych, a także sztywnych oraz aluminiowych rur osłonowych

Obraca się o 360°

SPECYFIKACJE

Zakończ: nVent CADDY Armour


Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Certyfikaty
8P24	172150	18 - 22 mm	3 - 8 mm	110N	ITB
16P24	175140	30 - 35 mm	3 - 8 mm	110N	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica zewnętrzna (OD)	Grubość kołnierza (FT)	Maksymalne obciążenie statyczne (F)	Certyfikaty
12P24	175110	22 - 30 mm	3 - 8 mm	110N	
12P58	175120	22 - 30 mm	8 - 14 mm	110N	
8P58	172160	18 - 22 mm	8 - 14 mm	110N	ITB
16P58	175150	30 - 35 mm	8 - 14 mm	110N	
8P912	175100	18 - 22 mm	14 - 20 mm	110N	ITB
12P912	175130	22 - 30 mm	14 - 20 mm	110N	
16P912	175160	30 - 35 mm	14 - 20 mm	110N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

