

Kotew wrzutowa z kołnierzem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wewnętrzny gwint ułatwia demontaż i wykonywanie prac serwisowych

Montaż podtynkowy w przypadku standardowego kotwienia

Odpowiedni do nadmiarowych systemów niekonstrukcyjnych na popękany i niepopękany beton

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Warga ułatwia montaż zlicowany, pomagając uzyskać stałą głębokość kotwy i łatwe wyrównanie pręta gwintowanego

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/1


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)	Średnica wiertła (Ø)	Certyfikaty
LAM625	589890	6 mm	25mm	8 mm	CE, 14-0068, CE, 14-0135
LAM830	574410	8 mm	30mm	10 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Długość (L)	Średnica wiertła (Ø)	Certyfikaty
LAM1040	574420	10 mm	40mm	12 mm	CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135
LAM1250	574430	12 mm	50mm	15 mm	CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS

Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0135			
Numer części	Beton spękany C20/25	Beton niespękany C20/25	Standardowa głębokość osadzenia
LAM625	-	2.44 kN	25 mm
LAM830	-	3.21 kN	30 mm
LAM1040	-	4.23 kN	40 mm
LAM1250	-	5.92 kN	50 mm

Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0068 - dla zbędnych systemów niestrukturalnych			
Numer części	Beton spękany C20/25	Beton niespękany C20/25	Standardowa głębokość osadzenia
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

