

Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy



FUNKCJE

Montaż rury osłonowej na wcisk

Elastyczna konstrukcja zaciskowa umożliwia stosowanie jednego uchwytu dla wielu rozmiarów przewodów

Zgodna z różnymi łącznikami konstrukcyjnymi do różnych konstrukcji, w tym betonu, cegły, sklejki, koryta kablowego, łączników ze stali sprężynowej i pręta gwintowanego

Klipsy zatrzaskowe można łatwo zamontować, aby ograniczyć liczbę punktów mocowania do konstrukcji

Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach

Nie rozprzestrzeniający płomienia zgodnie z IEC 61386-25

Produkt przeszedł badanie palności z wykorzystaniem rozżarzonego/gorącego drutu o temperaturze 650°C zgodnie z normą EN 60695-2

Bez halogenu

Utwardzany promieniami UV


Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

SPECYFIKACJE



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

