

Kotwica uniwersalna FPN



FUNKCJE

Mocowanie rozporowe do śrub do drewna lub płyt kartonowo-gipsowych

Do stosowania w betonie, cegle i betonie komórkowym

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Materiał: Nylon

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica śruby	Długość	Średnica wiertła	Głębokość otworu wiercenia	Obciążenie statyczne ¹
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne 2	Obciążenie statyczne 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 1 przy kotwieniu niezarysowanego betonu C20/25. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 2 przy kotwieniu w cegle pełnej Mz 20. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 3 przy kotwieniu w pełnej cegle sylikatowej KS 20.

Obciążenia statyczne są obliczane, używając wkrętu o maksymalnej średnicy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

