

Drażek H-Ti/T do zacisku kołnierza



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Podwiesza pręty gwintowane do półek kształtowników stalowych

Wieszak pręta gwintowanego może się obracać, nawet do pozycji pionowej

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

SPECYFIKACJE

Wykończenie: nVent CADDY Armour


Materiał: Sprężyna stalowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
160000	160000	11 mm	Gładka	2 - 3 mm	700N	ITB
M6Ti4	174810	6 mm	Gwintowane	2 - 3 mm	700N	ITB
M8Ti4	174900	8 mm	Gwintowane	2 - 3 mm	700N	ITB

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
160010	160010	11 mm	Gładka	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Gwintowane	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Gwintowane	3 - 8 mm	900N	ITB
M6TI24R5	191024	6 mm	Gwintowane	3 - 8 mm	900N	
M8TI24	174910	8 mm	Gwintowane	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Gwintowane	8 - 14 mm	900N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Gwintowane	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Gwintowane	8 - 14 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Gładka	8 - 14 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Gładka	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Gwintowane	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI912	174840	6 mm	Gwintowane	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Gwintowane	14 - 20 mm	900N	ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

