

Śruba z łbem sześciokątnym

FUNKCJE

W pełni gwintowana śruba z łbem sześciokątnym

SPECYFIKACJE


Zgodność z: DIN 933

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wykończenie	Średnica wkrętu (Sc)	Długość wkrętu (L)
HSCRM825EG	593680	Ocynkowane galwanicznie	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Cynkowane ogniowo	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Cynkowane ogniowo	10	30mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

