

HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”



FUNKCJE

Nakrętka trapezowa do podwieszania o sufitów stalowych

Łatwość montażu

Pasuje do kilku rodzajów profili stropów kompozytowych

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Kąt (a)	A	B	C
PHWC6	196240	6	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
PHWC8	196250	8	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
HW10	187290	10	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW8	187280	8	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW6	187270	6	15 °	25 mm	12 mm	12 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	Kąt (a)	A	B	C
HW12	187300	12	15 °	25 mm	16 mm	16 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
PHWC6	196240	1200N
PHWC8	196250	1700N
HW10	187290	2100N
HW8	187280	1700N
HW6	187270	1200N
HW12	187300	2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

