

Mocowanie i-Beam



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)
CSBBC075EG	404350	Żeliwo	Galwanizowany elektrolitycznie	6.4 - 19.1 mm	0.5	63.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)
CSBBC075EG	404350	69.9 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężającego.

Obciążenia UL				
Numer części	Mocowanie łącznika konstrukcyjnego	Grubość kołnierza	Element usztywniający	Nośność
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N

Obciążenia UL				
Numer części	Mocowanie łącznika konstrukcyjnego	Grubość kołnierza	Element usztywniający	Nośność
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	DN25-DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N

Obciążenia FM					
Kierunek zastrzału w stosunku do konstrukcji	Rozmiar rury zasilającej	Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Równoległe	Brak	7 210 N	7 610 N	4 490 N	4 940 N
Prostopadłe	Brak	5 290 N	7 470 N	5 160 N	5 690 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

