

Ulepszony nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip z prętem / zaciskiem drutu



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Rod/Wire Clip allows for quick attachment to threaded rod or wire without screws or special tools. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż bez użycia narzędzi

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Materiał	Rozmiar pręta (RS)	Rozmiar przewodu	Obciążenie statyczne
CATHPM4Z34	186082	nVent CADDY Armour	Sprężyna stalowa	M4, M6, M8, M10, M12	4.8 - 6.4 mm	130N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

