

INC8 Zacisk belki podpórki wewnętrznej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mocuje profil strut między belkami

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ rozpórki	A.	Średnica śruby (Sc)
INC8	336290	Sprężyna stalowa	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość śruby (L)	Moment obrotowy (TQ)	Obciążenie statyczne
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Profil strut musi być cięty o 20 mm (3/4 cala) krócej niż odległość wewnętrzna między dwoma kołnierzami belki w celu dopasowania klamer

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

